


〈取扱時の注意〉

1. 周囲温度は0℃～35℃でご使用下さい。
2. 結露対策されておりません。結露しないようご注意ください。
3. 調光器に対応しておりません。
4. 電源電圧変動範囲は±6%以内でご使用下さい。
5. LEDの並列接続には対応していません。
6. 電源が入った状態でコネクターを脱着しないで下さい。
7. 二次側リード線に張力が加わらないように設置してください。
8. 適合器具以外の器具と組合わせて使用しないで下さい。

入力側

適合接続電線
単線：φ1.6 φ2.0

・安全のため、ご使用前に必ず取扱説明書をお読み下さい。

| | | | | | | | | | | | | |
|----|---------|----------|---|-------------|--|-------------|---|------------------|---------|----------|--------|----|
| 7 | | | | | LED定電流電源(950mA) 器具同梱専用 100V・200V・242V共用77 器具との組合わせによる電気特性 は、器具側の仕様図をご参照く ださい。 | 尺度 1 / 3 | 品番 □P01602 | 重量 0.45 kg | 電球 - | 検印 石倉 | 印 - | 勝田 |
| 6 | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 一側コネクター | ナイロン | 1 | 1P | | | | | | | | |
| 4 | +側コネクター | ナイロン | 1 | 1P | | | | | | | | |
| 3 | 調光端子台 | ポリカーボネイト | 1 | 速結式(送り付) | | | | | | | | |
| 2 | 電源端子台 | ポリプロピレン | 1 | 速結式(アース送り付) | 特記事項 | 印 石倉 | 印 - | 印 - | 印 勝田 | | | |
| 1 | 本体 | 亜鉛鋼板 | 1 | 脱脂 | 作成日 | 2020.01.10 |  maxRAY A Harmony of Light and Space | | | | | |
| 部番 | 部品名 | 材質 | 数 | 備考 | | | | | | | | |